

Garant GRIDLINE

Vario munkapad 24G házzal, magasság 850 mm, bambusz munkalap, 20×20G, Munkalap hossz: 2000/7mm**Rendelési adatok**

Rendelés száma	922761 2000/7
GTIN	4062406084974
Árucikk kategória	9GG

Leírás**Kivitel:**

Munkapad stabil acélszerkezetből. 50 mm széles láb részek keresztmerezítéssel. Lábak a padlót védő műanyag talpakkal. A merevítéshez 1 pár sarokmerevítővel. A 24G fiókház hengerzárral központilag zárható. **100%-ban kihúzható fiókok** különböző méretekből és 75 kg teherbírással.

Elhelyezés:

Fiók előlap magasság mm: 75, 75, 75, 75, 100, 100, 200

Tartalom:

1 × láb rész, 1 × pár sarokmerevítő, ház fiókokkal, munkalap.

Opcionális tartozék:

Kiegészítő tartozékokat, mint manuális magasságállítást, kerekeket, oldalburkolatot stb. a GridLine alkotóelemeknél talál a 92. termékcsoporthoz.

Szín:

Ház, láb rész és fiókház RAL 7035 világosszürke, fiók előlapok RAL 7016 antracit **porszórt bevonattal. A fiókház nem konfigurálható, mindig RAL 7035 világosszürke.**

Figyelem:

Szállítási költség-takarékosságot miatt szétszerelve szállítjuk. Szállítás összeszerelés nélkül.

Műszaki leírás

Sorozat	vario
Fiókház magassága	800 mm

Fiók hasznos szélessége G-ben	20
Fiókház mélysége	650 mm
Fiók hasznos szélessége	500 mm
Fiókház szélessége	600 mm
Munkapad / asztal teherbírás – felületen elosztott maximális polcterhelés (fán)	800 kg
Fiókok hasznos területe G-ben	20×20
Munkalap vastagsága	50 mm
Magasság	850 mm
Fiókok száma	7
Fiókház hasznos magassága	700 mm
Fiók hasznos mélysége	500 mm
Munkalap mélysége	750 mm
Munkalap hossza	2000 mm
Súly	174 kg
Fiók hasznos mélysége G-ben	20
Szerkezet kivitele	Acélszerkezet
Anyagvastagság	1 mm
Munkapad magassága	850 mm
Fiók / kihúzható polc teherbírása	75 kg
Lapvastagság	50 mm
Kihúzható fiókok (részben/teljesen)	100 %
Hengerzár	Moduláris betét
Szín kiválasztása	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Terméknév attribútum	20×20G
Termék fajtája	Munkapad

Tartozék

Fiók Fiók előlap magasság 200 mm	927800 200
Fiók Fiók előlap magasság 75 mm	927800 75
Fiók Fiók előlap magasság 100 mm	927800 100
Sarokmervítő Típus 1	927122 1
Munkalap vastagsága 50 mm keresztirányban ragasztott bambuszból Munkalap hossza 2000 mm	926001 2000
24G ház fiókokkal Magasság / fiókok száma 800/7	927600 800/7
Lábrész Magasság 800 mm	927000 800