

Garant GRIDLINE

**Munkapad kerekkel, magasság 850 mm bambusz munkalappal, 20×20G,
Munkalap hossza: 1500mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	923611 1500
GTIN	4062406085971
Árucikk kategória	9GG

Leírás**Kivitel:**

Munkapad stabil acélszerkezetből zártszelvény alsó merevítővel, **100%-ban kihúzható fiókok** különböző méretekben és 75 kg teherbírással. Az **egykezes egyenkénti fiókkioldás** megakadályozza a fiókok kinyílását szállítás közben. Futómű 2 kormányzott kerékkel és 2 fix kerékkel, Ø100 mm tömör gumi futófelülettel. A munkapad egyenletesen felemelhető ill. lesüllyeszthető, ennek köszönhetően teljesen stabil a felhasználás helyén, ill. könnyen szállítható. A futómű **400 kg**-ig terhelhető (munkapad, beleértve a tartalmát). Lábak a padlót védő műanyag talpakkal. A 24G fiókház hengerzárral központilag zárható.

Elhelyezés:

Fiók előlap magasság (jobbra) mm: 75, 100, 150, 200

Fiók előlap magassága (jobbra): 1

Szín:

Ház, lábrész és fiókház RAL 7035 világosszürke, fiók előlapok RAL 7016 antracit, **futómű mindig RAL 7016 antracit** (nem konfigurálható), **porszórt bevonattal. A fiókház nem konfigurálható, mindig RAL 7035 világosszürke.**

Műszaki leírás

Kormányozható kerekek száma rögzítőfék nélkül	2
Fiók hasznos mélysége G-ben	20
Kerék anyaga	Tömör gumi

Fiók hasznos szélessége	500 mm
Súly	158,6 kg
Munkalap felülete	színtelen lakkozás
Munkalap hossza	1500 mm
Tolófogantyú	nem
ComfortClose	nem
Fix kerék Ø	100 mm
Fiókok hasznos területe G-ben	20×20
Alapszekrény szélessége	1300 mm
Állítható magasságú polclapok száma	1
Fix kerekek száma rögzítőfék nélkül	2
Munkalap anyaga	Bükk-multiplex
Fiókház hasznos magassága	525 mm
Munkalap mélysége	750 mm
Alapszekrény mélysége	700 mm
Fiók hasznos szélessége G-ben	20
Süllyeszthető	igen
Fiókok száma	4
Magasság	850 mm
Fiók hasznos mélysége	500 mm
Ütköző	nem
Futómű maximális teherbírása	400 kg
Kormányozható kerék Ø	100 mm
Munkalap vastagsága	50 mm
Egyenkénti fiókkioldás	Egykezes
Névleges feszültség	250 V
Bemenet csatlakozó típus	F
Szerkezet kivitele	Acélszerkezet
Anyagvastagság	1 mm

Munkapad magassága	850 mm
Fiók / kihúzható polc teherbírása	75 kg
Munkapad / asztal teherbírás – felületen elosztott maximális polcterhelés (fán)	400 kg
Lapvastagság	50 mm
Kihúzható fiókok (részben/teljesen)	100 %
Hengerzár	Moduláris betét
Szín kiválasztása	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Biztonsági tanúsítvány	GS TÜV Süd
Terméknév attribútum	20x20G
Termék fajtája	Mobil munkapad

Tartozék

Fiókok egykezes egyenkénti kioldással Fiók előlap magasság 150 mm	927805 150
Fiókok egykezes egyenkénti kioldással Fiók előlap magasság 200 mm	927805 200
Fiókok egykezes egyenkénti kioldással Fiók előlap magasság 100 mm	927805 100
Zárpajzs GridLine-hoz Típus KO21	914227 KO21
Fiókok egykezes egyenkénti kioldással Fiók előlap magasság 75 mm	927805 75