



Beállítható pillanatszorító speciális nyomólappal és 2 forgatókarral, Befogási tartomány: 2000mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	861750 2000
GTIN	4008158036380
Árucikk kategória	83K

Leírás

Kivitel:

Változatos pillanatszorítók– újszerű flexibilitás nagy befogási tartományban 2 m-ig!

Sín húzott profilacélból, horganyzott. Mindkét oldalon szerszám nélkül oldható biztosítással. Nemesíthető acélból készült csúszókengyel, süllyesztékben kovácsolt. Kopásálló, könnyű járású trapézmenetes acélsorsó és (max.35°-ban) mozgatható speciális nyomólap. Nemesített és barnított orsó T-forgatókarral.

Felhasználás:

Sokoldalú felhasználási lehetőségek a fa- és fémmegmunkálás területén az építőköcka elvnek köszönhetően. A csúszókengyel másikkal helyettesíthető vagy továbbiakkal bővíthető. Szerszám nélkül átfordítható szorításról szétfeszítésre. A gyorszorító a munkadarab egy nyílásán keresztül is betolható. A munkadarabon történő központos elhelyezés megakadályozza a billenést.

A mozgó speciális nyomólap 35°-ig ferde munkadarabok befogását is lehetővé teszi. **Max. szorítóerő kb. 6500 N-ig.**

Figyelem:

Tartalék csúszókengyelt lásd az alkatrészlistában a 861756 sz. (T-forgatókar), 861757 sz. (fa kar) vagy 861758 sz. (meghosszabbított kar) alatt.

Műszaki leírás

Súly	7,15 kg
Kinyúlás	120 mm
Befogási tartomány	2000 mm
Csúszósín keresztmetszet	27×13 mm
Termék fajtája	Szorító

Tartozék

Csúszókengyel forgatókarral	861756
Csúszókengyel fa markolattal	861757
Csúszókengyel karral	861758