

Garant GRIDLINE

**Munkapad kerekkel, magasság 950 mm bükk-multiplex munkalappal, 20x20G, Munkalap hossz: 1500mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	923634 1500
GTIN	4062406086053
Árucikk kategória	9GG

**Leírás****Kivitel:**

Munkapad stabil acélszerkezetből zártszelvény alsó merevítővel, **100%-ban kihúzható fiókok** különböző méretekben és 75 kg teherbírással. Az **egykezes egyenkénti fiókkioldás** megakadályozza a fiókok kinyílását szállítás közben. Futómű 2 kormányzott kerékkel és 2 fix kerékkel, Ø100 mm tömör gumi futófelülettel. A munkapad egyenletesen felemelhető ill. lesüllyeszthető, ennek köszönhetően teljesen stabil a felhasználás helyén, ill. könnyen szállítható. A futómű **400 kg**-ig terhelhető (munkapad, beleértve a tartalmát). Lábak a padlót védő műanyag talpakkal. A 24G fiókház hengerzárral központilag zárható.

**Elhelyezés:**

Fiók előlap magasság (jobbra) mm: 100, 125, 150, 250

Fiók előlap magassága (jobbra): 1

**Szín:**

Ház, lábrész és fiókház RAL 7035 világosszürke, fiók előlapok RAL 7016 antracit, **futómű mindig RAL 7016 antracit** (nem konfigurálható), **porszórt bevonattal. A fiókház nem konfigurálható, mindig RAL 7035 világosszürke.**

**Műszaki leírás**

Ütköző	nem
Alapszekrény mélysége	700 mm
Alapszekrény szélessége	1300 mm

Fix kerék Ø	100 mm
Fix kerekek száma rögzítőfék nélkül	2
Futómű maximális teherbírása	400 kg
Munkalap hossza	1500 mm
Fiók hasznos mélysége	500 mm
Kormányozható kerekek száma rögzítőfék nélkül	2
Fiókok hasznos területe G-ben	20×20
Fiók hasznos szélessége	500 mm
Kerék anyaga	Tömör gumi
Fiókok száma	4
Fiók hasznos szélessége G-ben	20
Munkalap vastagsága	50 mm
Fiók hasznos mélysége G-ben	20
Munkalap anyaga	bükk-multiplex
Tolófogantyú	nem
Süllyeszthető	igen
Magasság	950 mm
ComfortClose	nem
Fiókház hasznos magassága	525 mm
Munkalap felülete	színtelen lakkozás
Munkalap mélysége	750 mm
Súly	173,1 kg
Kormányozható kerék Ø	100 mm
Állítható magasságú polclapok száma	1
Egyenkénti fiókkioldás	Egykezes
Bemenet csatlakozó típus	F
Névleges feszültség	250 V
Szerkezet kivitele	Acélszerkezet
Anyagvastagság	1 mm

Munkapad magassága	950 mm
Fiók / kihúzható polc teherbírása	75 kg
Munkapad / asztal teherbírás – felületen elosztott maximális polcterhelés (fán)	400 kg
Lapvastagság	50 mm
Kihúzható fiókok (részben/teljesen)	100 %
Hengerzár	Moduláris betét
Szín kiválasztása	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Biztonsági tanúsítvány	GS TÜV Süd
Terméknév attribútum	20x20G
Termék fajtája	Mobil munkapad

## Tartozék

Fiókok egykezes egyenkénti kioldással Fiók előlap magasság 150 mm	927805 150
Fiókok egykezes egyenkénti kioldással Fiók előlap magasság 100 mm	927805 100
Fiókok egykezes egyenkénti kioldással Fiók előlap magasság 125 mm	927805 125
Zárpajzs GridLine-hoz Típus KO21	914227 KO21
Fiókok egykezes egyenkénti kioldással Fiók előlap magasság 250 mm	927805 250