

Garant GRIDLINE

Munkapad kerekekkel, magasság 950 mm sötét Eluplan munkalappal, 20x20G, Munkalap hossz: 1500mm**Rendelési adatok**

Rendelés száma	923637 1500
GTIN	4062406086077
Árucikk kategória	9GG

Leírás**Kivitel:**

Munkapad stabil acélszerkezetből zártszelvény alsó merevítővel, **100%-ban kihúzható fiókok** különböző méretekben és 75 kg teherbírással. Az **egykezes egyenkénti fiókkioldás** megakadályozza a fiókok kinyílását szállítás közben. Futómű 2 kormányzott kerékkel és 2 fix kerékkel, Ø100 mm tömör gumi futófelülettel. A munkapad egyenletesen felemelhető ill. lesüllyeszthető, ennek köszönhetően teljesen stabil a felhasználás helyén, ill. könnyen szállítható. A futómű **400 kg**-ig terhelhető (munkapad, beleértve a tartalmát). Lábak a padlót védő műanyag talpakkal. A 24G fiókház hengerzárral központilag zárható.

Elhelyezés:

Fiók előlap magasság (jobbra) mm: 100, 125, 150, 250

Fiók előlap magassága (jobbra): 1

Szín:

Ház, lábész és fiókház RAL 7035 világosszürke, fiók előlapok RAL 7016 antracit, **futómű mindig RAL 7016 antracit** (nem konfigurálható), **porszórt bevonattal. A fiókház nem konfigurálható, mindig RAL 7035 világosszürke.**

Műszaki leírás

Fiókok száma	4
Súly	159,1 kg
Munkalap anyaga	bükk-multiplex

Fiókok hasznos területe G-ben	20×20
Munkalap vastagsága	50 mm
Fiók hasznos szélessége	500 mm
Tolófogantyú	nem
Süllyeszthető	igen
Kerék anyaga	Tömör gumi
Alapszekrény mélysége	700 mm
Munkalap hossza	1500 mm
Kormányozható kerekek száma rögzítőfék nélkül	2
Alapszekrény szélessége	1300 mm
Fiók hasznos mélysége	500 mm
Fiókház hasznos magassága	525 mm
Ütköző	nem
Fiók hasznos mélysége G-ben	20
Munkalap felülete	színtelen lakkozás
Futómű maximális teherbírása	400 kg
Állítható magasságú polclapok száma	1
Fix kerekek száma rögzítőfék nélkül	2
Fiók hasznos szélessége G-ben	20
ComfortClose	nem
Munkalap mélysége	750 mm
Magasság	950 mm
Fix kerék Ø	100 mm
Kormányozható kerék Ø	100 mm
Egyenkénti fiókkioldás	Egykezes
Névleges feszültség	250 V
Bemenet csatlakozó típus	F
Szerkezet kivitele	Acélszerkezet
Anyagvastagság	1 mm

Munkapad magassága	950 mm
Fiók / kihúzható polc teherbírása	75 kg
Munkapad / asztal teherbírás – felületen elosztott maximális polcterhelés (fán)	400 kg
Lapvastagság	50 mm
Kihúzható fiókok (részben/teljesen)	100 %
Hengerzár	Moduláris betét
Szín kiválasztása	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Biztonsági tanúsítvány	GS TÜV Süd
Terméknév attribútum	20x20G
Termék fajtája	Mobil munkapad

Tartozék

Fiókok egykezes egyenkénti kioldással Fiók előlap magasság 125 mm	927805 125
Fiókok egykezes egyenkénti kioldással Fiók előlap magasság 250 mm	927805 250
Fiókok egykezes egyenkénti kioldással Fiók előlap magasság 150 mm	927805 150
Fiókok egykezes egyenkénti kioldással Fiók előlap magasság 100 mm	927805 100
Zárpajzs GridLine-hoz Típus KO21	914227 KO21