

Garant GRIDLINE

**Munkapad kerekkel, magasság 950 mm bambusz munkalappal, 20×20G,
Munkalap hossz: 1500mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	923631 1500
GTIN	4062406086039
Árucikk kategória	9GG

Leírás**Kivitel:**

Munkapad stabil acélszerkezetből zártszelvény alsó merevítővel, **100%-ban kihúzható fiókok** különböző méretekben és 75 kg teherbírással. Az **egykezes egyenkénti fiókkioldás** megakadályozza a fiókok kinyílását szállítás közben. Futómű 2 kormányzott kerékkel és 2 fix kerékkel, Ø100 mm tömör gumi futófelülettel. A munkapad egyenletesen felemelhető ill. lesüllyeszthető, ennek köszönhetően teljesen stabil a felhasználás helyén, ill. könnyen szállítható. A futómű **400 kg**-ig terhelhető (munkapad, beleértve a tartalmát). Lábak a padlót védő műanyag talpakkal. A 24G fiókház hengerzárral központilag zárható.

Elhelyezés:

Fiók előlap magasság (jobbra) mm: 100, 125, 150, 250

Fiók előlap magassága (jobbra): 1

Szín:

Ház, lábrész és fiókház RAL 7035 világosszürke, fiók előlapok RAL 7016 antracit, **futómű mindig RAL 7016 antracit** (nem konfigurálható), **porszórt bevonattal. A fiókház nem konfigurálható, mindig RAL 7035 világosszürke.**

Műszaki leírás

ComfortClose	nem
Fiókház hasznos magassága	525 mm
Kormányozható kerekek száma rögzítőfék nélkül	2

Ütköző	nem
Fiókok száma	4
Fiók hasznos szélessége	500 mm
Fiók hasznos szélessége G-ben	20
Magasság	950 mm
Munkalap vastagsága	50 mm
Munkalap mélysége	750 mm
Alapszekrény szélessége	1300 mm
Kormányozható kerék Ø	100 mm
Fix kerék Ø	100 mm
Fiók hasznos mélysége G-ben	20
Süllyeszthető	igen
Futómű maximális teherbírása	400 kg
Munkalap anyaga	bükk-multiplex
Fiókok hasznos területe G-ben	20×20
Kerék anyaga	Tömör gumi
Fiók hasznos mélysége	500 mm
Munkalap hossza	1500 mm
Állítható magasságú polclapok száma	1
Súly	166,1 kg
Munkalap felülete	színtelen lakkozás
Tolófogantyú	nem
Alapszekrény mélysége	700 mm
Fix kerekek száma rögzítőfék nélkül	2
Egyenkénti fiókkioldás	Egykezes
Bemenet csatlakozó típus	F
Névleges feszültség	250 V
Szerkezet kivitele	Acélszerkezet
Anyagvastagság	1 mm

Munkapad magassága	950 mm
Fiók / kihúzható polc teherbírása	75 kg
Munkapad / asztal teherbírás – felületen elosztott maximális polcterhelés (fán)	400 kg
Lapvastagság	50 mm
Kihúzható fiókok (részben/teljesen)	100 %
Hengerzár	Moduláris betét
Szín kiválasztása	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Biztonsági tanúsítvány	GS TÜV Süd
Terméknév attribútum	20x20G
Termék fajtája	Mobil munkapad

Tartozék

Zárpajzs GridLine-hoz Típus KO21	914227 KO21
Fiókok egykezes egyenkénti kioldással Fiók előlap magasság 250 mm	927805 250
Fiókok egykezes egyenkénti kioldással Fiók előlap magasság 125 mm	927805 125
Fiókok egykezes egyenkénti kioldással Fiók előlap magasság 100 mm	927805 100
Fiókok egykezes egyenkénti kioldással Fiók előlap magasság 150 mm	927805 150
Tisztító- és ápoló olaj készlet Típus 1	926403 1