

Garant GRIDLINE

Munkapad, bal oldalon ajtó, jobb oldalon 4 fiók, bükk-multiplex munkalap, 20×20G, Munkalap hossza: 2000mm**Rendelési adatok**

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 921164 2000 |
| GTIN | 4062406086367 |
| Árucikk kategória | 9GG |

Leírás**Kivitel:**

Munkapad stabil acélszerkezetből 4-szög alsó merevítővel. A fiókház hengerzárral központilag zárható. **100%-ban kihúzható fiókok** különböző méretekből és 75 kg teherbírással. Lábak a padlót védő műanyag talpakkal.

Középső rész rövidített nyitott házzal az ergonomikus ülés érdekében. Ház ajtóval és állítható magasságú polclappal.

A fiókház mindig RAL 7035 világosszürke **porszórt bevonatú**. A fiók előlapok eltérő színűek lehetnek. Nincsenek körbefutó zavaró élek az optimális tisztítás és felület kihasználás érdekében, felosztó elemekkel (dobozok, keményhab betétek, hasított elválasztó lemezekkel). Fiók rögzítő 25 mm-es osztásban.

Zárrendszer hengerzárral 5 lamellával, 5 lamellával, moduláris zárbetét. Zárberendezéshez alkalmas.

Elhelyezés:

Ajtó magassága (balra) mm: 525

Állítható magasságú polclapok száma (balra): 1

Fiók előlap magasság (jobbra) mm: 75, 100, 150, 200

Opcionális tartozék:

Kiegészítő tartozékokat, mint manuális magasságállítást, kerekeket, oldalburkolatot stb. a GridLine alkotóelemeknél talál a 92. termékcsoportban.

Szín:

Ház és fiókház RAL 7035 világosszürke, fiók előlapok és ajtó RAL 7016 antracit **porszórt bevonattal. A fiókház nem konfigurálható, mindig RAL 7035 világosszürke.**

Műszaki leírás

| | |
|---|--|
| Alapszekrény szélessége | 1900 mm |
| Alapszekrény mélysége | 700 mm |
| Fiókok hasznos területe G-ben | 20×20 |
| Magasság | 850 mm |
| Fiók hasznos mélysége G-ben | 20 |
| Fiók hasznos szélessége | 500 mm |
| Fiók hasznos mélysége | 500 mm |
| Munkalap mélysége | 750 mm |
| Fiókok száma | 4 |
| Fiókház hasznos magassága | 525 mm |
| Sorozat | Ready-to-go |
| Súly | 174,3 kg |
| Munkalap vastagsága | 50 mm |
| Munkalap hossza | 2000 mm |
| Fiók hasznos szélessége G-ben | 20 |
| Munkapad / asztal teherbírás – felületen elosztott maximális polcterhelés (fán) | 800 kg |
| Szerkezet kivitele | Acélszerkezet |
| Anyagvastagság | 1 mm |
| Munkapad magassága | 850 mm |
| Fiók / kihúzható polc teherbírása | 75 kg |
| Lapvastagság | 50 mm |
| Kihúzható fiókok (részben/teljesen) | 100 % |
| Ajtónyitás szöge | 180 fok |
| Hengerzár | Moduláris betét |
| Szín kiválasztása | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Terméknév attribútum | 20×20G |
| Termék fajtája | Munkapad |

Tartozék

| | |
|--|-------------|
| Zárpajzs GridLine-hoz Típus KO21 | 914227 KO21 |
| Fiók Fiók előlap magasság 100 mm | 927800 100 |
| Kivehető betét 2 kulccsal Zárszám Ho (3-jegyű) 003 | 950050 003 |
| Fiók Fiók előlap magasság 150 mm | 927800 150 |
| Fiók Fiók előlap magasság 200 mm | 927800 200 |
| Tolóretesz GridLine-hoz Típus KO12 | 914226 KO12 |
| Fiók Fiók előlap magasság 75 mm | 927800 75 |