

Garant GRIDLINE

**Munkapad, bal oldalon 5 fiók, középső rész nyitott, jobb oldalon 4 fiók, bükk-multiplex munkalap, 20×20G, Munkalap hossza: 2000mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	921204 2000
GTIN	4062406086428
Árucikk kategória	9GG

**Leírás****Kivitel:**

Munkapad stabil acélszerkezetből 4-szög alsó merevítővel. A fiókház hengerzárral központilag zárható. **100%-ban kihúzható fiókok** különböző méretekből és 75 kg teherbírással. Lábak a padlót védő műanyag talpakkal.

Középső rész rövidített nyitott házzal az ergonomikus ülés érdekében.

A fiókház mindig RAL 7035 világosszürke **porszórt bevonatú**. A fiók előlapok eltérő színűek lehetnek. Nincsenek körbefutó zavaró élek az optimális tisztítás és felület kihasználás érdekében, felosztó elemekkel (dobozok, keményhab betétek, hasított elválasztó lemezekkel). Fiók rögzítő 25 mm-es osztásban.

Zárrendszer hengerzárral 5 lamellával, 5 lamellával, moduláris zárbetét. Zárberendezéshez alkalmas.

**Elhelyezés:**

Fiók előlap magassága (balra) mm: 75, 75, 125, 125, 125

Fiók előlap magasság (jobbra) mm: 75, 100, 150, 200

**Opcionális tartozék:**

Kiegészítő tartozékokat, mint manuális magasságállítást, kerekeket, oldalburkolatot stb. a GridLine alkotóelemeknél talál a 92. termékcsoportban.

**Szín:**

Ház és fiókház RAL 7035 világosszürke, fiók előlapok és ajtó RAL 7016 antracit **porszórt bevonattal**. **A fiókház nem konfigurálható, mindig RAL 7035 világosszürke.**

**Műszaki leírás**

Sorozat	Ready-to-go
Fiók hasznos mélysége	500 mm
Munkapad / asztal teherbírás – felületen elosztott maximális polcterhelés (fán)	800 kg
Fiók hasznos szélessége G-ben	20
Fiókok száma	9
Fiók hasznos mélysége G-ben	20
Magasság	850 mm
Fiókok hasznos területe G-ben	20×20
Munkalap vastagsága	50 mm
Fiókház hasznos magassága	525 mm
Alapszekrény mélysége	700 mm
Munkalap hossza	2000 mm
Alapszekrény szélessége	1900 mm
Munkalap mélysége	750 mm
Súly	211,4 kg
Fiók hasznos szélessége	500 mm
Szerkezet kivitele	Acélszerkezet
Anyagvastagság	1 mm
Munkapad magassága	850 mm
Fiók / kihúzható polc teherbírása	75 kg
Lapvastagság	50 mm
Kihúzható fiókok (részben/teljesen)	100 %
Hengerzár	Moduláris betét
Szín kiválasztása	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Terméknév attribútum	20×20G
Termék fajtája	Munkapad

**Tartozék**

Zárpajzs GridLine-hoz Típus KO21	914227 KO21
Fiók Fiók előlap magasság 150 mm	927800 150
Fiók Fiók előlap magasság 75 mm	927800 75
Fiók Fiók előlap magasság 100 mm	927800 100
Kivehető betét 2 kulccsal Zárszám Ho ( 3-jegyű ) 003	950050 003
Fiók Fiók előlap magasság 200 mm	927800 200