

**KOMET® befogó, HSK-A 100, ABS® Ø d: 25mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	239022 25
GTIN	4047109039902
Árucikk kategória	29W

Leírás**Kivitel:**

- A befogó Q 6,3-ra kiegyensúlyozva 10.000 1/percnél.
- Belső hűtőfolyadék hozzátáplálással.

Szabvány:**DIN 69893****Figyelem:**

További befogók ABS® csatlakozóval külön ajánlatkérésre.

Műszaki leírás

Kiálló hossz L ₁	31 mm
Kinyúlási hossz A	60 mm
ABS® szár Ø D _s	25 mm
Befogó	HSK-A 100
Szár	ABS
Befogó szabvány	DIN 69893
belső hűtés	igen
Külső Ø d ₁	100 mm
Termék fajtája	ABS befogó

