



## Beállítható csavarbak moduláris, Legmagasabb felfekvés: 88Fmm



### Rendelési adatok

Rendelés száma	373552 88F
GTIN	4020772072858
Árucikk kategória	35A

### Leírás

**Kivitel:**

Önzáró trapézmenetes orsó végállás biztosítással. Moduláris kivitel. Magasságállítás maximum 350 mm, a 373555 sz. közbenső gyűrűvel kombinálva.

**Figyelem:**

Ø 12 mm központosító furattal 375000 – 375010 rátétekhez.

### Műszaki leírás

Szorítóvas horonyszélessége	14 - 22 mm
Alsórész Ø	50 mm
Legmagasabb felfekvés	88 mm
Teherbírás	30 kN
Típus	6406
Fej Ø	50 mm
Legkisebb felfekvési magasság	75 mm

Termék fajtája

Satu