

**Garant****Trapéz kézi menetfúró külön készrevágó, bevonat nélkül, Tr: TR18X4****Rendelési adatok**

Rendelés száma	130790 TR18X4
GTIN	4062406087845
Árucikk kategória	11G

**Leírás****Kivitel:**

3 darabos készlet, **elő-, után- és készrevágó menetfúróból álló** készlet.

- **Elővágó hosszú vezetősappal**
- **Készrevágó tőrés H7**

**Figyelem:**

**A szerszám visszahúzáshoz nem alkalmas.**

Menetemelkedés: 4 mm

Teljes hossz L: 150 mm

Szár Ø D<sub>s</sub>: 12 mm

Szár négyszög □: 9 mm

Magfurat Ø: 14,25 mm

**Műszaki leírás**

Vágóélek száma Z	3
Menetemelkedés	4 mm
Szár Ø D <sub>s</sub>	12 mm
Teljes hossz L	150 mm
Forgácshornok száma	3
Magfurat Ø	14,25 mm
Szár négyszög □	9 mm
Menetméret	18
Bevonat	bevonat nélkül

Menetfajta	TR
Profilszög	30 fok
Szerszámanyag	HSS E
Szabvány	gyári szabvány
Tűrési osztály	DIN 103 7H
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 1,5×D átmenő furatnál
Vágásirány	jobbos
Menetszerszám fajtája	kézi menetfúró
Színes gyűrű	nincs
Termék fajtája	Menetfúró

## Felhasználói adatok

	Felhasználás	V <sub>c</sub>	ISO kód
Alu műanyagok	alkalmas		
Alu (rövid forgácsú)	alkalmas		
Alu > 10% Si	alkalmas		
Acél < 500 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas		
Acél < 750 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas		
Acél < 900 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas		
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas		
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas		
GG(G)	alkalmas		
CuZn	alkalmas		
Uni	alkalmas		
Olaj	alkalmas		

