

**Garant**
**Trapéz kézi menetfúró készlet, bevonat nélkül, Tr: TR18X4**

**Rendelési adatok**

Rendelés száma	130760 TR18X4
GTIN	4062406087548
Árucikk kategória	11G

**Leírás**
**Kivitel:**

3 darabos készlet, **elő-, után- és készrevágó menetfúróból álló** készlet.

- **Elővágó hosszú vezetőcsappal**
- **Készrevágó tűrés H7**

**Figyelem:**

**A szerszám visszahúzáshoz nem alkalmas.**

Menetemelkedés: 4 mm

Teljes hossz L: 150 mm

Szár Ø D<sub>s</sub>: 12 mm

Szár négyszög □: 9 mm

Magfurat Ø: 14,25 mm

**Műszaki leírás**

Vágóélek száma Z	3
Szár négyszög □	9 mm
Teljes hossz L	150 mm
Szár Ø D <sub>s</sub>	12 mm
Magfurat Ø	14,25 mm
Menetemelkedés	4 mm
Forgácshornyok száma	3

Menetméret	18
Bevonat	bevonat nélkül
Menetfajta	TR
Profilszög	30 fok
Szerszámanyag	HSS E
Szabvány	gyári szabvány
Tűrés osztály	DIN 103 7H
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 1,5×D átmenő furatnál
Vágásirány	jobbos
Menetszerszám fajtája	kézi menetfúró
Színes gyűrű	nincs
Termék fajtája	Menetfúró