

**Garant****Váltólapka gravírozáshoz, HB7525, Típus: UNI****Rendelési adatok**

Rendelés száma	217216 UNI
GTIN	4062406087913
Árucikk kategória	21Y

**Leírás**

Váltólapka gravírozáshoz UNI Előtolás f: 0,003-0,03 mm

**Műszaki leírás**

Előtolás f	0,003-0,03 mm
Szerszámanyag	HM
Típus	UNI
Minőség	HB7525
Csúcsszög	60 fok
Sarokrádiusz R <sub>e</sub>	0,08 mm
Lépcső hossza b	0,4 mm
t <sub>max</sub>	2 mm
W <sub>max</sub>	2,71 mm
Termék fajtája	Váltólapka gravírozáshoz

**Felhasználói adatok**

	<b>Felhasználás</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO kód</b>
Acél < 500 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	70 m/min	P
Acél < 750 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	60 m/min	P
Acél < 900 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	50 m/min	P
Acél < 1100 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	40 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	40 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	30 m/min	M
GG(G)	alkalmas	60 m/min	K
Uni	alkalmas		
Nedvesen maximum	alkalmas		
Nedvesen minimum	feltételesen alkalmas		
Levegő	feltételesen alkalmas		