

Garant**SOMT 120504 PDER, HB7520, Típus: ST900****Rendelési adatok**

Rendelés száma	214866 ST900
GTIN	4045197716385
Árucikk kategória	21A

Leírás**Kivitel:**

Megerősített lapkavastagság a maximális forgácsolási követelmények érdekében. Kopásvédelem a legmodernebb bevonatnak köszönhetően.

Figyelem:

Alkalmazási irányértékek, ha $a_e = 0,3 \times D$.

Sarokrádiusz: 0,4 mm

Előtolás f_z / fog: 0,2 mm

Műszaki leírás

Előtolás f_z / fog	0,2 mm
Típus	ST900
Sarokrádiusz	0,4 mm
Váltólapka ISO kód	SOMT 120504 PDER
Minőség	HB7520
Szerszámanyag	HM

Cserék / élek száma	4
Termék fajtája	Váltólapka maráshoz

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Acél < 500 N/mm ²	alkalmas	320 m/min	P
Acél < 750 N/mm ²	alkalmas	300 m/min	P
Acél < 900 N/mm ²	alkalmas	260 m/min	P
Nedvesen maximum	feltételesen alkalmas		
Száraz	alkalmas		