

SWISS TOOLS

Furatfej, balra, Szár Ø / lapkaméret: 40/12 mm**Rendelési adatok**

Rendelés száma	260013 40/12
GTIN	2050001912220
Árucikk kategória	29D

Leírás**Kivitel:**

Cserélhető furatfejek HSK-T és PSC alaptesthez. Optimális hűtés a beállított nagynyomású hűtőfűvókáknak köszönhetően.

Alkalmazható :

A **320102; 320103; 320407; 320408 sz.** furatkés alaptesthez.

Refrigeración interior: sí

Through-coolant: yes

Sisäjäähdytys: kyllä

Arrosage interne: oui

belső hűtés: igen

Passaggio interno per LR: sì

Szárméret: 40 mm

Furatfej ISO kódja: SCLCR/L

Hozzávaló váltólapka: CC.. 1204..

Legkisebb előfúrási Ø D_{min}: 50 mm

Középpont eltolódás: 27 mm

Teljes hossz: 40 mm

Műszaki leírás

Cserélhető fej ISO kódja	SCLCR/L
Legkisebb előfúrási $\varnothing D_{\min}$	50 mm
Szárméret	40 mm
Hozzávaló váltólapka	CC.. 1204..
Középpont eltolódás	27 mm
Lapkaméret	12 mm
Pótalkatrészek	320620_2
Szár \varnothing	40 mm
Teljes hossz	40 mm
Váltólapka kiosztás	jobbos és semleges
Sorozat	Furatfej
Felhasználás módja	balra
belső hűtés	igen

Tartozék

Torx csavar 2 sz. Típus 2	320620 2
---------------------------	----------