

Garant**Sarok munkaállomás Workstation eLevel-hez, 1 emelőoszloppal, sötétszürke Eluplan munkalappal****Rendelési adatok**

Rendelés száma	920080
GTIN	4045197169068
Árucikk kategória	91P

Leírás**MEGJEGYZÉS: Színválasztás lehetséges****Kivitel:**

Sarok munkaállomás 40 mm vastag munkalappal és 1 emelőoszloppal. Elektromosan fokozatmentesen állítható magasságú. Csak 2 Workstation eLevel-lel kombinálva. A vezérlés 5 emelési egységre van programozva.

Szín:

Lábrész RAL 7005 egérszürke, nem konfigurálható. Eloxált alumínium emelőoszlop, nem konfigurálható. Oldal- és hátfal RAL 7035 világosszürke porszórt bevonattal, konfigurálható. Magasságállítási tartomány (munkalap felső széle) min. – max.: 700 - 1000 mm

Szélesség: 1100 mm

Munkalap hossza: 1000 mm

Munkalap mélysége: 1000 mm

Munkalap vastagsága: 40 mm

Súly: 65 kg

Műszaki leírás

Munkalap vastagsága	40 mm
Munkalap hossza	1000 mm
Magasságállítási tartomány (munkalap felső széle) min. – max.	700 - 1000 mm

Munkalap felülete	antisztatikus, kopásálló, közepkemény, nem színtartó
Szélesség	1100 mm
Munkalap mélysége	1000 mm
Munkalap anyaga	ST fa mag Eluplan- műanyag bevonattal
Súly	65 kg
Munkalap burkolat	Eluplan (műanyag), (linóleum bevonat)
Munkalap felületének színe	sötétszürke
Sorozat	Workstation
Szerkezet kivitele	Acélszerkezet
Munkaállomás állítható magassága	700-1000 mm
Munkapad / asztal teherbírás – felületen elosztott maximális polcterhelés (fán)	100 kg
Magasságállítás kivitele	elektromos
Lapvastagság	40 mm
Magasságkiegyenlítés	25 mm
Magasságállítás osztása	25 mm
Szín kiválasztása	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Termék fajtája	Sarok munkaállomás