

## HEDI

### Teljesen műanyag kábeldob, Típus: 40B



#### Rendelési adatok

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma    | 081108 40B    |
| GTIN              | 4003644001392 |
| Árucikk kategória | 08B           |

#### Leírás

##### Kivitel:

A HEDI® kábeldobok a „Made in Germany” minőséget és a hosszú élettartamot jelentik. A saját tervezésű dobtest optimalizált kábel elvezetést biztosít. Az integrált forgás stopkapcsoló megakadályozza a dob véletlen forgását. Minden kábeldob hővédelmi kapcsolóval van felszerelve.

Nagy és kiváló minőségű, teljesen műanyag HEDI® kábeldob 290 mm átmérőjű dobbal és számos ergonómiai és biztonsági funkcióval.

- **7 fokos dőlés a nagyobb szabad magasság és a kényelmes hordozás érdekében.**
- **Levehető kábeltartó és -megvezető az optimális kábelvezetéshez.**
- **Vízvezető mélyedések.**
- **Lehajtható fogantyú a jobb- és balkezes használathoz a fel- és letekerés során.**
- **Egyszerűen falra szerelhető.**
- **Szabadtéren és nedves helyiségek történő tartós használatra is engedélyezett.**
- **Innovatív design számos ergonómiával és biztonsági elemekkel.**
- **Nem vezetőképes teljes műanyag szerkezet.**
- **Extrém felhasználási területekre és környezethez alkalmas.**
- **A dob 7°-os dőlésű a víz könnyebb lefolyása érdekében.**
- **3 év gyártói garancia.**

##### Funkció:

IP54: Fröccsenő víz ellen minden irányból és belső porlerakódástól védett (porvédett), valamint teljes érintés elleni védelemmel rendelkezik.

## Műszaki leírás

|   |                               |
|---|-------------------------------|
| Kábel anyaga                              | Páncélkábel                   |
| Névleges teljesítmény letekerve           | 3500 (16 A) W                 |
| Ütésálló és fröccsenő víz ellen védett    | 2. kategória (K2) BGI szerint |
| Kábel kategória                           | H07BQ-F                       |
| IP védettségi osztály                     | IP 54                         |
| Kábel szerkezete                          | 3G1,5                         |
| Kábelhossz                                | 40 m                          |
| Csatlakozó aljzatok száma                 | 4                             |
| Ház anyaga                                | Teljesen műanyag              |
| Névleges feszültség                       | 250 V                         |
| Energiaellátás                            | Vezetékes                     |
| Diagnosztikai rendszer rendelkezésre álló | igen                          |
| Termék fajtája                            | Kábeldob                      |