



Felsőpofa készlet, 3 darabos, Tokmány típus: 165



Rendelési adatok

Rendelés száma	313415 165
GTIN	2050001929471
Árucikk kategória	33T

Leírás

Kivitel:

Mart hornyok és **precíziós köszörülésű** fogazás, **barnított**.

Alapanyag:

Minőségi termék 16MnCr5 anyagból.

Alkalmazható:

Schunk, Röhmm és más gyártmányú **patronos erőbefogókhoz**.

Opcionális tartozék:

313505 – 313605 sz. horonycsapok.

Figyelem:

- **Az esztergatokmányhoz való illeszkedéshez kérjük hasonlítsa össze a fogazást, a horonyszélességet (D) és a furattávolságokat (a, b).**
- **Alumínium pofa felsőrész külön rendelésre.**

Műszaki leírás

Szélesség B	40 mm
Magasság H	60 mm
Hossz L	70 mm
Menet DIN 912	M12
Horonyszélesség D	17 mm
Furattávolság b	22 mm

Tokmány típus	165 mm
Furattávolság a	15 mm
Termék fajtája	Nagy szorítóerejű esztergatokmány pofák