



Felsőpofa készlet, 3 darabos, Tokmány típus: 165



Rendelési adatok

Rendelés száma	313455 165
GTIN	2050001929587
Árucikk kategória	33T

Leírás

Kivitel:

Mart hornyok és **precíziós köszörülésű** fogazás, **barnított**.

Hegyes kivitel kis befogási Ø-höz.

Alapanyag:

Minőségi termék 16MnCr5 anyagból.

Alkalmazható:

Schunk, Röhm és más gyártmányú **patronos erőbefogók**.

Opcionális tartozék:

313505 – 313605 sz. horonycsapok.

Figyelem:

- **Az esztergatókmányhoz való illeszkedéshez kérjük hasonlítsa össze a fogazást, a horonyszélességet (D) és a furattávolságokat (a, b).**
- **Alumínium pofa felsőrész külön rendelésre.**

Műszaki leírás

Furattávolság b	20 mm
Menet DIN 912	M10
Magasság H	40 mm
Tokmány típus	165 mm
Szélesség B	35 mm
Hossz L	80 mm

Horonyszélesség D	14 mm
Furattávolság a	15 mm
Termék fajtája	Nagy szorítóerejű esztergatókmány pofák