

**Garant****ER felfogó anya belső, ER-hez: 25****Rendelési adatok**

Rendelés száma	309621 25
GTIN	4062406093457
Árucikk kategória	31Z

**Leírás****Kivitel:**

Menet és kúp egy befogásban köszörülve a legnagyobb körfutási pontosság érdekében.  
Belső felfogó anya külső menettel. **Hornyokkal.**

**Alkalmazható:**

ER szorítópatronos befogó belső menettel.

**Opcionális tartozék:**

Egyoldalas villáskulcs (a 16 mérethez), 613300 sz. 25 méret.  
309625; 309630; 309635; 309645 sz. tömítőgyűrű.

**Figyelem:**

Befogó és felfogó anya külön kiegyensúlyozva!

**Műszaki leírás**

Max. meghúzási nyomaték	55 Nm
Külső Ø D	32 mm
Menet	M32×1,5
Kulcsnyílás SW	24 mm

Teljes hossz L	14,5 mm
ER-hez	25 mm
Szabvány	DIN 6499 D
Termék fajtája	Felfogó anya