



Felsőpofa készlet, 3 darabos, Tokmány típus: 210



Rendelési adatok

Rendelés száma	313415 210
GTIN	2050001929488
Árucikk kategória	33T

Leírás

Kivitel:

Mart hornyok és **precíziós köszörülésű** fogazás, **barnított**.

Alapanyag:

Minőségi termék 16MnCr5 anyagból.

Alkalmazható:

Schunk, Röhm és más gyártmányú **patronos erőbefogókhoz**.

Opcionális tartozék:

313505 – 313605 sz. horonycsapok.

Figyelem:

- **Az esztergatokmányhoz való illeszkedéshez kérjük hasonlítsa össze a fogazást, a horonyszélességet (D) és a furattávolságokat (a, b).**
- **Alumínium pofa felsőrész külön rendelésre.**

Műszaki leírás

Magasság H	60 mm
Furattávolság a	25 mm
Menet DIN 912	M12
Tokmány típus	210 mm
Szélesség B	40 mm
Horonyszélesség D	17 mm

Hossz L	90 mm
Furattávolság b	22 mm
Termék fajtája	Nagy szorítóerejű esztergatókmány pofák