

Garant**Heavy-Duty lapkatartó homlokbeszúráshoz, jobbos, Ø tartomány beszúrás
D1 / D2: 90/130mm****Rendelési adatok**

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 274060 90/130 |
| GTIN | 4062406093990 |
| Árucikk kategória | 21U |

Leírás**Kivitel:**

275021 – 275048 sz. váltólapkákhoz.

Felhasználás:

A 274004 sz. tartóval vagy alternatívaként a 274003 sz. adapterrel és a megfelelő beszúró pengékhez való alaptartóval kombinálva.

Figyelem:

Szerelőcsavarok nélkül (a késszár tartozéka). A 279940 sz. szerelőkulcsot külön kell megrendelni.

Figyelem:

D_1 = minimális Ø az 1. beszúráshoz / D_2 = maximális Ø az 1. beszúráshoz.

D_2 = 999 a méretjelölésnél elméletileg a végtelennek felel meg.

Műszaki leírás

| | |
|--------------------------------|--------|
| Minimális 1. beszúrási Ø D_1 | 90 mm |
| Maximális 1. beszúrási Ø D_2 | 130 mm |
| Max. fogásmélység t_{max} | 40 mm |
| Felhasználás módja | jobbos |
| Rendszerkulcs | igen |
| Beszúrási szélesség w | 5 mm |

| | |
|-----------------------|------------------|
| Beszúrási szélesség w | 6 mm |
| Termék fajtája | Lapkatartó betét |