

Garant**Medium-Plus lapkatartó homlokbeszúráshoz, balos, Ø tartomány beszúrási D1 / D2: 344/999mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	274032 344/999
GTIN	4062406094201
Árucikk kategória	21U

Leírás**Kivitel:**

275021 – 275048 sz. váltólapkákhoz. $D_2 = 999$ a méretjelölésnél elméletileg a végtelennek felel meg.

Felhasználás:

A 274002 sz. tartóval vagy alternatívaként a 274001 sz. adapterrel és a megfelelő beszúró pengékhez való alaptartóval kombinálva.

Figyelem:

Szerelőcsavarok nélkül (a készár tartozéka). A 279940 sz. szerelőkulcsot külön kell megrendelni.

Figyelem:

D_1 = minimális Ø az 1. beszúráshoz / D_2 = maximális Ø az 1. beszúráshoz.

Műszaki leírás

Max. fogásmélység t_{max}	30 mm
Maximális 1. beszúrási Ø D_2	999 mm
Minimális 1. beszúrási Ø D_1	344 mm
Felhasználás módja	balos
Rendszerkulcs	igen
Beszúrási szélesség w	3 mm

Termék fajtája

Lapkatartó betét