

**Garant****Medium-Plus lapkatartó homlokbeszúráshoz, balos, Ø tartomány beszúrási D1 / D2: 42/60mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	274042 42/60
GTIN	4062406094256
Árucikk kategória	21U

**Leírás****Kivitel:**

275021 – 275048 sz. váltólapkákhoz.  $D_2 = 999$  a méretjelölésnél elméletileg a végtelennek felel meg.

**Felhasználás:**

A 274002 sz. készzárral kombinálva.

**Figyelem:**

Szerelőcsavarok nélkül (a készzár tartozéka). A 279940 1 sz. szerelőkulcsot külön kell megrendelni.

**Figyelem:**

$D_1$  = minimális Ø az 1. beszúráshoz /  $D_2$  = maximális Ø az 1. beszúráshoz.

A befogási helyzettől és az alapanyagtól függően 30 – 50 %-kal csökkentse a technológiai értékeket.

Rendszerkulcs: igen

Beszúrási szélesség  $w$ : 4 mm

Max. fogásmélység  $t_{max}$ : 28 mm

**Műszaki leírás**

Minimális 1. beszúrási Ø $D_1$	42 mm
Max. fogásmélység $t_{max}$	28 mm
Maximális 1. beszúrási Ø $D_2$	60 mm

Felhasználás módja	balos
Rendszerkulcs	igen
Beszúrási szélesség w	4 mm
Termék fajtája	Lapkatartó betét