



Keménypofa felsőrész készlet, 3 darabos, Tokmány típus: 315



Rendelési adatok

Rendelés száma	313210 315
GTIN	2050001929075
Árucikk kategória	33T

Leírás

Felhasználás:

Mivel a pofák **néhány másodpercen belül** cserélhetők vagy a kívánt átmérőre eltolhatók, célszerű több pofaegységet felhasználásra készen a gépnél tartani. **Így az átállási idő minimálisra csökkenthető.** A pofaegységek pl. több alappofa-készletből állnak lépcső nélküli puhapofa felsőrésszel, amelyek a kívánt átmérőre esztergálhatók ki. Ez az ésszerűsítés nem csak NC-gépekhez szükséges, hanem minden esztergagép esetében fontos. Edzett alsórészre történő felcsavarozáshoz. Az alappofákkal együtt esztergáló és fúrópofaként használhatók.

Alkalmazható:

A 313115; 313117; 313135 sz. Schunk ékrudas tokmányhoz, a 313120; 313140 sz. Röhm Duro ékrudas tokmányhoz és más ékrudas esztergatokmány rendszerekhez.

Figyelem:

- Az utólag vásárolt pofa felsőrészt és a lépcsős pofákat a tokmányban kör- és síkfutásra meg kell köszörülni.**

Műszaki leírás

Furattávolság b	54 mm
Bordahossz A	26 mm
Tokmány típus	315 mm
Hossz L	105 mm
Horonyszélesség D	12 mm

Szélesség B	36 mm
Hozzávaló színekód	Schunk ékrudas esztergatókmányok és pofák
Hozzávaló színekód	Röhm ékrudas esztergatókmányok és pofák
Termék fajtája	Ékrudas tokmány pofák