

**Garant****Medium lapkatartó homlokbeszúráshoz, jobbos, Ø tartomány beszúrási D1 / D2: 32/50mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	274024 32/50
GTIN	4062406094706
Árucikk kategória	21U

**Leírás****Kivitel:**

275000 – 275015 sz. váltólapkákhoz.

**Felhasználás:**

A 274002 sz. tartóval vagy alternatívaként a 274001 sz. adapterrel és a megfelelő beszúró pengékhez való alaptartóval kombinálva.

**Figyelem:**

Szerelőcsavarok nélkül (a készár tartozéka). A 279940 sz. szerelőkulcsot külön kell megrendelni.

**Figyelem:**

$D_1$  = minimális Ø az 1. beszúráshoz /  $D_2$  = maximális Ø az 1. beszúráshoz.

**Műszaki leírás**

Minimális 1. beszúrási Ø $D_1$	32 mm
Max. fogásmélység $t_{max}$	16 mm
Maximális 1. beszúrási Ø $D_2$	50 mm
Felhasználás módja	jobbos
Rendszerkulcs	igen
Beszúrási szélesség w	4 mm
Termék fajtája	Lapkatartó betét

