

Garant
**Medium-Plus lapkatartó homlokbeszúráshoz, jobbos, Ø tartomány beszúráás
D1 / D2: 44/60mm**

Rendelési adatok

Rendelés száma	274034 44/60
GTIN	4062406094508
Árucikk kategória	21U

Leírás
Kivitel:

275021 – 275048 sz. váltólapkákhoz. $D_2 = 999$ a méretjelölésnél elméletileg a végtelennek felel meg.

Felhasználás:

A 274002 sz. készzárral kombinálva.

Figyelem:

Szerelőcsavarok nélkül (a készzár tartozéka). A 279940 1 sz. szerelőkulcsot külön kell megrendelni.

Figyelem:

D_1 = minimális Ø az 1. beszúráshoz / D_2 = maximális Ø az 1. beszúráshoz.

A befogási helyzettől és az alapanyagtól függően 30 – 50 %-kal csökkentse a technológiai értékeket.

Rendszerkulcs: igen

Beszúrási szélesség w : 3 mm

Max. fogásmélység t_{max} : 16 mm

Műszaki leírás

Maximális 1. beszúrási Ø D_2	60 mm
Minimális 1. beszúrási Ø D_1	44 mm
Max. fogásmélység t_{max}	16 mm

Felhasználás módja	jobbos
Rendszerkulcs	igen
Beszúrási szélesség w	3 mm
Termék fajtája	Lapkatartó betét