



Szegmenspofa készlet, 3 darabos Acél, Tokmány típus: 165



Rendelési adatok

Rendelés száma	313435 165
GTIN	2050001929501
Árucikk kategória	33T

Leírás

Kivitel:

Mart hornyok és **precíziós köszörülésű** fogazás, **barnított**.

Felhasználás:

Teljes, csekély deformációjú befogás.

Alapanyag:

Minőségi termék 16MnCr5 anyagból.

Alkalmazható:

Schunk, Röhm és más gyártmányú **patronos erőbefogók**.

Opcionális tartozék:

313505 – 313605 sz. horonycsapok.

Figyelem:

- **Az esztergatókmányhoz való illeszkedéshez kérjük hasonlítsa össze a fogazást, a horonyszélességet (D) és a furattávolságokat (a, b).**
- **Alumínium pofa felsőrész külön rendelésre.**

Műszaki leírás

Magasság H	60 mm
Horonyszélesség D	17 mm
Hossz L	59,5 mm
Szélesség B	120 mm
Furattávolság b	22 mm

Tokmány típus	165 mm
Furattávolság a	25 mm
Termék fajtája	Nagy szorítóerejű esztergatokmány pofák