

Garant**Heavy-Duty lapkatartó homlokbeszúráshoz, jobbos, Ø tartomány beszúráshoz
D1 / D2: 334/999mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	274074 334/999
GTIN	4062406094928
Árucikk kategória	21U

Leírás**Kivitel:**

275021 – 275048 sz. váltólapkákhoz.

Felhasználás:

A 274004 sz. tartóval vagy alternatívaként a 274003 sz. adapterrel és a megfelelő beszúró pengékhez való alaptartóval kombinálva.

Figyelem:

Szerelőcsavarok nélkül (a késszár tartozéka). A 279940 sz. szerelőkulcsot külön kell megrendelni.

Figyelem:

D_1 = minimális Ø az 1. beszúráshoz / D_2 = maximális Ø az 1. beszúráshoz.

D_2 = 999 a méretjelölésnél elméletileg a végtelennek felel meg.

Műszaki leírás

Maximális 1. beszúrási Ø D_2	999 mm
Max. fogásmélység t_{max}	50 mm
Minimális 1. beszúrási Ø D_1	334 mm
Felhasználás módja	jobbos
Rendszerkulcs	igen
Beszúrási szélesség w	8 mm

Termék fajtája

Lapkatartó betét