



## Szegmenspofa készlet, 3 darabos, Alumínium, Tokmány típus: 315



### Rendelési adatok

Rendelés száma	313437 315
GTIN	2050001929570
Árucikk kategória	33T

### Leírás

**Kivitel:**

**Mart** hornyok és **precíziós köszörülésű** fogazás, **barnított**.

**Felhasználás:**

Teljes, csekély deformációjú befogás.

**Alapanyag:**

Alumínium

**Alkalmazható:**

Schunk, Röhm és más gyártmányú **patronos erőbefogók**.

**Opcionális tartozék:**

313505 – 313605 sz. horonycsapok.

**Figyelem:**

- **Az esztergatókmányhoz való illeszkedéshez kérjük hasonlítsa össze a fogazást, a horonyszélességet (D) és a furattávolságokat (a, b).**
- **Alumínium pofa felsőrész külön rendelésre.**

### Műszaki leírás

Tokmány típus	315 mm
Horonyszélesség D	21 mm
Magasság H	78 mm
Hossz L	117 mm
Furattávolság a	70 mm

Furattávolság b	28 mm
Szélesség B	240 mm
Termék fajtája	Nagy szorítóerejű esztergatókmány pofák