

Garant**Medium-Plus lapkatartó homlokbeszúráshoz, balos, Ø tartomány beszúrási
D1 / D2: 242/350mm****Rendelési adatok**

| | |
|-------------------|----------------|
| Rendelés száma | 274046 242/350 |
| GTIN | 4062406095239 |
| Árucikk kategória | 21U |

Leírás**Kivitel:**

275021 – 275048 sz. váltólapkákhoz. $D_2 = 999$ a méretjelölésnél elméletileg a végtelennek felel meg.

Felhasználás:

A 274002 sz. tartóval vagy alternatívaként a 274001 sz. adapterrel és a megfelelő beszúró pengékhez való alaptartóval kombinálva.

Figyelem:

Szerelőcsavarok nélkül (a készár tartozéka). A 279940 sz. szerelőkulcsot külön kell megrendelni.

Figyelem:

D_1 = minimális Ø az 1. beszúráshoz / D_2 = maximális Ø az 1. beszúráshoz.

Műszaki leírás

| | |
|--------------------------------|--------|
| Maximális 1. beszúrási Ø D_2 | 350 mm |
| Minimális 1. beszúrási Ø D_1 | 242 mm |
| Max. fogásmélység t_{max} | 22 mm |
| Felhasználás módja | balos |
| Rendszerkulcs | igen |
| Beszúrási szélesség w | 4 mm |

Termék fajtája

Lapkatartó betét