

HOLEX**Tartótányér kemény/bordázott, Külső Ø: 125mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	566672 125
GTIN	4045197718273
Árucikk kategória	52M

Leírás**Kivitel:**

Nagy hőállóságú fiber tárcsa tartótányér. Speciális formatervezésű a fiber tárcsák teljes teljesítménytényének eléréséhez.

Kemény, nem deformálódó fiber tárcsa tartótányér. **Finom bordázatú** felfekvő felület a szemcse optimális megtámasztásához a perem- és felületcsiszolásnál. **Nagyon nagy hőállóságú** speciális műanyag. Ideális **durva csiszoló- és nagyoló megmunkáláshoz** 36 - 60-as szemcsézetten.

Műszaki leírás

Maximális kerületi sebesség	80 m/s
Maximális fordulatszám	12500 min ⁻¹
Külső Ø	125 mm
Keményiségi fok	kemény
Menet	M14
Termék fajtája	Tartótányér

