

**Kesztyű pár 6240 // SKIN, Kesztyűméret: 8****Rendelési adatok**

Rendelés száma	094234 8
GTIN	4059904095687
Árucikk kategória	09H

**Leírás****Kivitel:**

**6240 SKIN.** Szorosan illeszkedő kesztyű, nagyon kényelmes viselet és finom tapintásérzet a kiforrott **18-as fonalsűrűségű kötéstechológiának** köszönhetően különösen vékony cérnával. Érintőképernyő kezeléséhez is alkalmas.

**Szabvány:**

EN 388; EN ISO 21420

**Figyelem:**

A minimális rendelési mennyiség a csomagolási egységnek (VPE) vagy annak többszörösének felel meg.

**Műszaki leírás**

Olajos fogás	jó
Kesztyűméret	8
Tapintási érzet	nagyon jó
Nedves fogás	mérsékelt

Szilikonmentes	nem
DMF mentes	nem
Illeszkedés	nagyon jó
Hővédelem	nem alkalmas
Szellőzés	nagyon jó
Bevonat anyaga	PU
Kesztyű típus	Univerzális kesztyűk
Védelmi kategória	II. kategória
Tartalom	12
Kesztyű tulajdonságai	Érintőképernyőhöz alkalmas
EN 388	2111X
Hordozóanyag	Nylon
Bevonat	PU
Bevonat változat	Tenyérfelület
Felhasználási tartomány	Pontosság
Festék	fekete / kék
Súly	8 g
Kötéstechnológia	18G
Felhasználás	többször használatos
Termék fajtája	Univerzális kesztyűk