

**HOLEX****Tépőzáras polírozó tányér, M14, Külső Ø: 150mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	567762 150
GTIN	4045197718419
Árucikk kategória	52M

**Leírás****Kivitel:**

**Tapadó oldal érdes szövetből** a bolyhos velúr szöveten való biztonságos rögzüléshez.  
**Polírozó tányér** rugalmas köztes réteggel. A külső területen növekszik a rugalmasság az elvékonyított szélek következtében.

**Felhasználás:**

**M14 menettel** a sarokcsiszolókon való közvetlen felfogáshoz, maximum **80 m/s**.

**Figyelem:**

A tépőzáras csiszolótányér **nem** alkalmas az 566902 – 566950 sz. vlies tépőzáras tárcsához.

**Műszaki leírás**

Maximális kerületi sebesség	80 m/s
Külső Ø	150 mm
Keményiségi fok	lágý
Menet	M14
Termék fajtája	Tartótányér

