

**Kesztyű pár 6240 // SKIN, Kesztyűméret: 9****Rendelési adatok**

Rendelés száma	094234 9
GTIN	4059904095694
Árucikk kategória	09H

Leírás**Kivitel:**

6240 SKIN. Szorosan illeszkedő kesztyű, nagyon kényelmes viselet és finom tapintásérzet a kiforrott **18-as fonalsűrűségű kötéstechológiának** köszönhetően különösen vékony cérnával. Érintőképernyő kezeléséhez is alkalmas.

Szabvány:

EN 388; EN ISO 21420

Figyelem:

A minimális rendelési mennyiség a csomagolási egységnek (VPE) vagy annak többszörösének felel meg.

Műszaki leírás

Illeszkedés	nagyon jó
Tapintási érzet	nagyon jó
Bevonat anyaga	PU
Olajos fogás	jó

Nedves fogás	mérsékelt
Szellőzés	nagyon jó
DMF mentes	nem
Kesztyűméret	9
Hővédelem	nem alkalmas
Szilikonmentes	nem
Kesztyű típus	Univerzális kesztyűk
Védelmi kategória	II. kategória
Tartalom	12
Kesztyű tulajdonságai	Érintőképernyőhöz alkalmas
EN 388	2111X
Hordozóanyag	Nylon
Bevonat	PU
Bevonat változat	Tenyérfelület
Felhasználási tartomány	Pontosság
Festék	fekete / kék
Súly	8 g
Kötéstechnológia	18G
Felhasználás	többször használatos
Termék fajtája	Univerzális kesztyűk