

# AEG

## Egyfokozatú kézi fúrógép, Típus: BE750R



### Rendelési adatok

Rendelés száma	075310 BE750R
GTIN	4002395245116
Árucikk kategória	07A

### Leírás

#### Kivitel:

#### AEG nagy teljesítményű fúrógép –

- Rendkívül keskeny felépítéssel szűk helyeken végzendő munkákhoz.
- Robusztus gyorsbefogó fúrótokmány gyors szerszámcserehez.
- Elektronikus fordulatszám-szabályozás.
- Ergonomikus design és puha markolatrész a maximális felhasználási kényelem érdekében.

#### Előny:

Extrém rövid felépítésű.

#### Tartalom:

1,5 – 13 mm gyorsbefogó fúrótokmány, táska, 4 m hálózati kábel.

### Műszaki leírás

Fúrótokmány befogási tartomány	1,5 - 13 mm
Súly	1,8 kg
Teljesítményfelvétel	750 W

Maximális csigafúró Ø acélban	13 mm
Jobb- / bal forgásirány	igen
Gyártó jelölése	BE750R
Maximális csigafúró Ø fában	30 mm
Fúrótokmány befogó	SSBF 1 – 13
Max. vibráció EN szerint	< 2,5 m/s <sup>2</sup>
Fordulatszám-tartomány	0 - 3000 min <sup>-1</sup>
Energiaellátás	Vezetékes
Alkalmas anyagok	Acél
Termék fajtája	Fúrógép