

**KERN****Darumérleg, HFD típus, Maximális mérlegelési tartomány: 12000kg**

## Rendelési adatok

Rendelés száma	479439 12000
GTIN	4045761202740
Árucikk kategória	47D

## Leírás

### Kivitel:

LED-es kijelző háttérvilágítással a kényelmes leolvasás érdekében, akár nagy távolságról is. Data-Hold funkció a kijelző értékének rögzítéséhez.

Robusztus, nagy felbontású darumérleg 12 tonnáig. Számméret 30 mm. Az akkumulátor üzemideje kb. 30 óra.

### Tartalom:

Rádiós távvezérlő 2 darab 081561 sz. LR3 méretű elem, hálózati adapter. mérleg akkumulátorral és hálózati adapterrel.

## Műszaki leírás

Teljes hossz	573 mm
Ház magassága	129 mm
A tartalmazott elemek száma	2
Leolvasás	1000 g
Üzemi hőmérséklet	-10 - 40 °C

Kalibrálás	Kérjen ajánlatot
Ház mélysége	145 mm
A mellékelt elemek / akkuk cikkszám	081561 LR3
Hibahatár a maximális értékből	0,2 %
Ház szélessége	194 mm
Nettó tömeg	20 kg
Felső mérlegelési tartomány leolvasása	5000 g
Középső mérlegelési tartomány leolvasása	2000 g
Energiaellátás	Elemes
Termék fajtája	Függő-/darumérleg

## Tartozék

Alkáli-mangán elemek Nemzetközi méret LR3	081561 LR3
---	------------