

KERN**Zsebmérleg TGC típus, Maximális mérlegelési tartomány: 500g**

Rendelési adatok

Rendelés száma	479446 500
GTIN	4045761217539
Árucikk kategória	47D

Leírás

Kivitel:

- **Kimérő funkcióval, tára nyomógomb.**
- **Beállító program CAL: a nagy pontosság érdekében.**

Lapos zsebmérleg nagyméretű nemesacél mérleglappal és praktikus táraedénnyel. Háttérvilágítású LCD kijelző a mérlegelési érték kényelmes leolvasásához.

Tartalom:

2 elem 081560 sz. CR2032 méret.

Műszaki leírás

Nettó tömeg	0,18 kg
A mellékelt elemek / akkuk cikkszám	081560 CR2032
Maximális mérlegelési tartomány	500 g
Leolvasás	0,1 g
Mélység	130 mm
A tartalmazott elemek száma	2
Szélesség	100 mm

Magasság	18 mm
Energiaellátás	Elemes
Kalibrálás	K2
Termék fajtája	Kompakt mérleg

Szolgáltatások

KalibrálásMérleg Maximális mérlegelési tartomány 50 kg	027700 50
DAkKS kalibrálásMérleg Maximális mérlegelési tartomány 50	027710 50

Tartozék

Gombelemek / speciális elemek Elem típusa CR2032	081560 CR2032
--	---------------