

**KERN****Darumérleg, HFD típus, Maximális mérlegelési tartomány: 1500kg**

## Rendelési adatok

Rendelés száma	479439 1500
GTIN	4045761202757
Árucikk kategória	47D

## Leírás

### Kivitel:

LED-es kijelző háttérvilágítással a kényelmes leolvasás érdekében, akár nagy távolságról is. Data-Hold funkció a kijelző értékének rögzítéséhez.

Robusztus, nagy felbontású darumérleg 12 tonnáig. Számméret 30 mm. Az akkumulátor üzemideje kb. 30 óra.

### Tartalom:

Rádiós távvezérlő 2 darab 081561 sz. LR3 méretű elem, hálózati adapter. mérleg akkumulátorral és hálózati adapterrel.

## Műszaki leírás

Leolvasás	100 g
Hibahatár a maximális értékből	0,2 %
A tartalmazott elemek száma	2
Teljes hossz	421 mm
Üzemi hőmérséklet	-10 - 40 °C

Ház magassága	129 mm
Ház szélessége	194 mm
Kalibrálás	Kérjen ajánlatot
Nettó tömeg	8,2 kg
A mellékelt elemek / akkuk cikkszám	081561 LR3
Ház mélysége	145 mm
Felső mérlegelési tartomány leolvasása	500 g
Középső mérlegelési tartomány leolvasása	200 g
Energiaellátás	Elemes
Termék fajtája	Függő-/darumérleg

## Tartozék

Alkáli-mangán elemek Nemzetközi méret LR3	081561 LR3
---	------------