



Slim villanszerelő csavarhúzó PlusMinus csavarokhoz, Classic teljesen szigetelt, Profilméret: 1



Rendelési adatok

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 668392 1 |
| GTIN | 7610733278435 |
| Árucikk kategória | 63E |

Leírás

Kivitel:

Nyel és penge **1000 V-ig DIN EN 60900 / VDE 0682-201 szerint teljesen szigetelt**. Minden egyes csavarhúzó feszültség-átütés elleni védelmét vízfürdőben ellenőrzik.

Karcsú nyél bőrbarát elasztomer köpennyel és különösen szívós és ütésálló polipropilén maggal. A különleges felületszerkezetnek köszönhetően a nyél nedves vagy olajos kéz esetén is csúszásmentes.

Penge PB Swiss Tools speciális ötvözetből, legjobb keménység különleges szívósság mellett.

Kisebb penge Ø integrált védő szigeteléssel mélyen lévő csavaros és rugós elemekhez (penge Ø = szigetelés Ø a penge elülső részén).

Felhasználás:

Feszültség alatt végzett munkákhoz 1000 V-ig.

A kombinált profilú csavarhúzó profilja tökéletesen illeszkedik a **PlusMinus csavarokba (Pozidriv / hornyos kombinációja)**, melyeket főként elektromos komponensek szerelése során alkalmaznak.

Műszaki leírás

| | |
|-------------------------|---------------------------------|
| Pozidriv – lapos profil | 1 – 0,7×4,5 |
| Teljes hossz | 175 mm |
| Profilméret | 1 |
| Pengehossz | 80 mm |
| Sorozat | Classic VDE |
| Szabvány | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 |

| | |
|----------------|---|
| Profil | Kombi profilú csavarhúzó, Pozidriv/lapos |
| Termék fajtája | Csavarhúzó |