



Slim villanszerelő csavarhúzó Pozidrivhoz, Classic teljesen szigetelt, Kereszthorony méret: 1



Rendelési adatok

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 668382 1 |
| GTIN | 7610733278411 |
| Árucikk kategória | 63E |

Leírás

Kivitel:

Nyel és penge **1000 V-ig DIN EN 60900 / VDE 0682-201 szerint teljesen szigetelt**. Minden egyes csavarhúzó feszültség-átütés elleni védelmét vízfürdőben ellenőrzik.

Karcsú nyél bőrbarát elasztomer köpennyel és különösen szívós és ütésálló polipropilén maggal. A különleges felületi kiképzés következtében a nyél nedves, olajos kézben sem csúszik.

A **penge** PB Swiss Tools speciális ötvözetből készült maximális keménységgel különleges szívósság mellett.

Kisebb penge Ø integrált védő szigeteléssel mélyen lévő csavaros és rugós elemekhez (penge Ø = szigetelés Ø a penge elülső részén).

Felhasználás:

Feszültség alatt végzett munkákhoz 1000 V-ig.

Műszaki leírás

| | |
|---------------------|---------------------------------|
| Teljes hossz | 175 mm |
| Csavar Ø-höz | 2,1 – 3 mm |
| Kereszthorony méret | 1 |
| Pengehossz | 80 mm |
| Sorozat | Classic VDE |
| Szabvány | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 |
| Profil | Pozidriv csavarhúzó |
| Termék fajtája | Csavarhúzó |

