

HOLEX**Csillag ütőkulcs, egyenes, Kulcsnyílás: 24mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	619161 24
GTIN	4062406097523
Árucikk kategória	62A

Leírás**Kivitel:**

Süllyesztékben kovácsolt, rövid, erős profilszárral és megerősített üthető véggel.

Szabvány:

DIN 7444

Alapanyag:

Króm-vanádium acél, foszfátzott.

Műszaki leírás

Gyűrű Ø D	40,5 mm
Kulcs hossza L	166 mm
Csillag magasság h	15 mm
Kulcsnyílás	24 mm
Szabvány	DIN 7444
Gyártási eljárás	Süllyesztékben kovácsolt
Alapanyag	Króm-vanádium acél
Felület	foszfátzott
Termék fajtája	Csavarkulcs

