

HOLEX**Csillag ütőkulcs, egyenes, Kulcsnyílás: 32mm****Rendelési adatok**

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 619161 32 |
| GTIN | 4062406097554 |
| Árucikk kategória | 62A |

Leírás**Kivitel:**

Süllyesztékben kovácsolt, rövid, erős profilszárral és megerősített üthető véggel.

Szabvány:

DIN 7444

Alapanyag:

Króm-vanádium acél, foszfátzott.

Műszaki leírás

| | |
|--------------------|--------------------------|
| Csillag magasság h | 17 mm |
| Gyűrű Ø D | 51 mm |
| Kulcsnyílás | 32 mm |
| Kulcs hossza L | 195 mm |
| Szabvány | DIN 7444 |
| Gyártási eljárás | Süllyesztékben kovácsolt |
| Alapanyag | Króm-vanádium acél |
| Felület | foszfátzott |
| Termék fajtája | Csavarkulcs |

