

**HOLEX****Csillag ütőkulcs, egyenes, Kulcsnyílás: 30mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	619161 30
GTIN	4062406097547
Árucikk kategória	62A

**Leírás****Kivitel:**

Süllyesztékben kovácsolt, rövid, erős profilszárral és megerősített üthető véggel.

**Szabvány:**

**DIN 7444**

**Alapanyag:**

Króm-vanádium acél, foszfátzott.

**Műszaki leírás**

Kulcsnyílás	30 mm
Kulcs hossza L	190 mm
Csillag magasság h	17 mm
Gyűrű Ø D	49 mm
Szabvány	DIN 7444
Gyártási eljárás	Süllyesztékben kovácsolt
Alapanyag	Króm-vanádium acél
Felület	foszfátzott
Termék fajtája	Csavarkulcs

