

**HOLEX****Csillag ütőkulcs, egyenes, Kulcsnyílás: 80mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	619161 80
GTIN	4062406097752
Árucikk kategória	62A

**Leírás****Kivitel:**

Süllyesztékben kovácsolt, rövid, erős profilszárral és megerősített üthető véggel.

**Szabvány:**

**DIN 7444**

**Alapanyag:**

Króm-vanádium acél, foszfátzott.

**Műszaki leírás**

Kulcsnyílás	80 mm
Gyűrű Ø D	125 mm
Kulcs hossza L	362 mm
Csillag magasság h	36,5 mm
Szabvány	DIN 7444
Gyártási eljárás	Süllyesztékben kovácsolt
Alapanyag	Króm-vanádium acél
Felület	foszfátzott
Termék fajtája	Csavarkulcs

