



Nemesített horonycsap, Horonyszélesség D: 17mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	313505 17
GTIN	2050001929662
Árucikk kategória	33T

Leírás

Kivitel:

Precíziós köszörülésű és nemesített.

Alkalmazható:

A Schunk, Forkardt, Röhm és SMW (hegyes fogazású) **gyártmányok** összes **használatos gépi működtetésű tokmányához.**

Alkalmazható:

Forkardt: NH 160-200, NHF 160-200

Schunk: TH/THF 165-210, HSL 165-210

SMW: HFKS 160-200, HFK 160-200

Tartalom:

Inkluzív horonycsapok hatszög csavarokkal DIN 912 – 12.9!

Figyelem:

További betétpofák T-horonyhoz a gyártótól szállíthatók külön ajánlatkérésre.

Műszaki leírás

Magasság H	23 mm
Horonyszélesség D	17 mm

Max. meghúzási nyomaték	70 Nm
Menet G	M12
Lépcsőmagasság h	9 mm
Termék fajtája	Horonycsap