



Nemesített horonycsap, Horonyszélesség D: 21mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	313555 21
GTIN	2050001940537
Árucikk kategória	33T

Leírás

Kivitel:

Precíziós köszörülésű és nemesített.

Alkalmazható:

A Schunk, Forkardt, Röhms és SMW (hegyes fogazású) **gyártmányok** összes **használatos gépi működtetésű tokmányához.**

Alkalmazható:

Forkardt: NH 250-315, NHF 250-315

Schunk: TH/THF 250-315, HSL 250-315

SMW: HFKS 250-315, HFK 250-315

Tartalom:

Inkluzív horonycsapok hatszög csavarok DIN 912 – 12.9!

Figyelem:

További betétpofák T-horonyhoz a gyártótól szállíthatók külön ajánlatkérésre.

Műszaki leírás

Magasság H	27 mm
Max. meghúzási nyomaték	150 Nm

Horonyszélesség D	21 mm
Menet G	M16
Lépcsőmagasság h	11,5 mm
Termék fajtája	Horonycsap