



Nemesített horonycsap, Horonyszélesség D: 25,5mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	313605 25,5
GTIN	2050001929679
Árucikk kategória	33T

Leírás

Kivitel:

Precíziós köszörülésű és nemesített.

Alkalmazható:

A Schunk, Forkardt, Röhms és SMW (hegyes fogazású) **gyártmányok** összes **használatos gépi működtetésű tokmányához.**

Alkalmazható:

Forkardt: NH 400-500; NHF 400-500

Schunk: TH/THF 380-500, HSL 400

SMW: HFKS 400, HFK 400-500

Tartalom:

Inkluzív horonycsapok hatszög csavarok DIN 912 – 12.9!

Figyelem:

További betétpofák T-horonyhoz a gyártótól szállíthatók külön ajánlatkérésre.

Műszaki leírás

Max. meghúzási nyomaték	220 Nm
Magasság H	29 mm

Horonyszélesség D	25,5 mm
Menet G	M20
Lépcsőmagasság h	11 mm
Termék fajtája	Horonycsap