

Garant**Rakodópolec, 610 mm mély, Hasznos szélességhez: 920mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	918592 920
GTIN	4062406098049
Árucikk kategória	91P

Leírás**Kivitel:**

Robusztus acéllemezből. Az anyagszállító kocsi 100 mm-es osztásban állítható, 20°-os dőlés lehetséges.

Alkalmazható:

918590 sz. anyagszállító kocsihoz.

Szín:

RAL 7035 világosszürke **porszórt bevonattal.**

Műszaki leírás

Magasság	100 mm
Munkaállomás keret szélességhez	1000 mm
Hasznos mélység	610 mm
Hasznos szélesség	920 mm
Súly	9 kg
Felhasználási terület	Anyagszállító kocsik
Anyagvastagság	1 mm
Polclap teherbírás / felületen elosztott maximális polcterhelés (fémen)	20 kg
Szín kiválasztása	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Termék fajtája

Tárolópolc