

HW Pickardt

Kézi dombornyomó, Betűméret: 10mm**Rendelési adatok**

Rendelés száma	085471 10
GTIN	4250191110392
Árucikk kategória	08W

Leírás**Kivitel:**

Nagy precizitású dombornyomó számsorok jelöléséhez. A legnehezebb terhelésekhez tervezve. Csapos reteszeléssel. Minden alkatrész vegyileg nikkelezve. 11 számmal a keréken = 0 – 9 karakter és szóköz. Műanyag dobozba csomagolva. A **biztonsági csapófedél** csökkenti a balesetveszélyt és kíméli a házat.

Felhasználás:

Max. 1500 N/mm² szilárdságú anyagok változatos számozásához.

Figyelem:

Dombornyomó szerszámok további kivitelekben, pl. automatikus léptetéssel vagy eltérő betűmagassággal külön rendelésre szállíthatók.

Műszaki leírás

A jelölt felület anyagának maximális szilárdsága	1500 N/mm ²
Nyomatszélesség	35 mm
Írásmagasság	10 mm
Kerékszélesség = karakterszélesség	6 mm

Helyek száma	6
Termék fajtája	Kézi dombornyomó